



85221100

PM persianas confort

Características técnicas

Tensión

Tensión de servicio 230 - 230 V

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 45 °C

Dimensiones

Profundidad de montaje 32 mm

Texto

Tipo de conmutación / variante Con 2 contactos de relé enclavados entre sí tanto mecánica como electrónicamente

Entrada de estación supletoria Con entradas de la extensión supletoria de 230 V para arriba y abajo

Unión Conexión de estaciones supletorias, pulsadores para persianas, mecanismos para persianas, pulsadores de llave para persianas

Tipo de conexión Con bornes roscados