



85241131

AM Tecla simple persiana R.1 negro

Características técnicas

Funciones

Tiempo de funcionamiento de persiana	2 mn
Tiempo de funcionamiento	máx. 2 mn

Principales características eléctricas

Tensión nominal	12 V
Frecuencia asignada	- Hz

Dimensiones

Díámetro	57.6 mm
----------	---------

Materiales, acabados, colores

Color de la serie	negro
Color	Negro
Material	Termoplástico

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Fijación de conectores
-----------------	------------------------

Configuración

Tiempo de ajuste de láminas	(ajustable) 50 ms...2.5 s
Tiempo mínimo de ajuste de láminas	≈ 250 ms
Tiempo de retardo a la desconexión, ajustable	0...500 s
Ajuste de láminas por duración de la pulsación	< 0.4 s

Equipo

Autoenclavamiento durante 2 min mediante pulsación tecla	> 0.4 s
Tiempo de conmutación para la inversión del sentido	< 0.6 s

Seguridad

Protección	Con protección para evitar el desmontaje
------------	--

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5...45 °C
Humedad del aire relativa (sin condensación)	0...65 % (sin condensación)

Identificación

Aplicaciones	Control de persiana
--------------	---------------------

Instrucciones

Texto particular

Puede cambiar de orientación mediante una unidad adicional