

85241188

AM Tecla simple persiana S/B blanco polar, mate

Características técnicas

Funciones

Tiempo de funcionamiento de persiana	2 mn
Funcionamiento	Función memoria para la ejecución automática de los tiempos programados de subir y bajar con posición, Función Party, no se ejecutan las órdenes de los modos automático, vía radio ni de las estaciones supletorias (seguro de bloqueo)

Mandos e indicadores

Manejo	Activación de la función Party mediante las teclas en los sentidos ascendente y descendente >20 s

Principales características eléctricas

Tensión nominal	12 V
Frecuencia asignada	- Hz

Detección

Sensor / sonda	No es adecuado para el sensor de lluvia y viento

Materiales, acabados, colores

Color de la serie	Blanco polar

Gestión de iluminación LED

LED	Indicación de compatibilidad tapa/mecanismo LED, Con LED de estado para la las funciones Memory y Party rojo/naranja, Con LED de control para seguro de bloqueo

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Fijación de conectores

Configuración

Tiempo de ajuste de láminas	(ajustable) 50 ms...2.5 s
Tiempo mínimo de ajuste de láminas	≈ 250 ms
Tiempo de retardo a la desconexión, ajustable	0...500 s
Ajuste de láminas por duración de la pulsación	< 0.4 s

Equipo

Autoenclavamiento durante 2 min mediante pulsación tecla	> 0.4 s
Tiempo de conmutación para la inversión del sentido	< 0.6 s

Seguridad

Protección	Con protección para evitar el desmontaje

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5…45 °C
Consumo de energía	Pequeño consumo energético
Humedad del aire relativa (sin condensación)	0…65 % (sin condensación)

Identificación

Aplicaciones	Control de persiana
Serie principal de diseño	BERKER S.1/B.3/B.7
Serie	Plataforma electrónica, S.1, B2, Berker B.7

Instrucciones

Texto particular	Puede cambiar de orientación mediante una unidad adicional