



85341129

## AM P Det mov S (1,1 m) Q.1 blanco polar

### Características técnicas

#### Dimensiones

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Altura de la instalación | 1,10 - 1,10 m |
| Altura de montaje        | 34 mm         |

#### Detección

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Diseño del sensor                 | Detector de movimiento |
| Diámetro de detección en el suelo | 0 - 0 m                |
| Ángulo de detección ajustable     | 45 - 90 °              |

#### Materiales

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Colour                   | Blanco polar  |
| Acabado de la superficie | Aterciopelado |
| Material                 | Termoplástico |

#### Distancia de alcance

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Intervalo máx. de transmisión frontal | 12 m |
|---------------------------------------|------|

#### Iluminación

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Luminosidad de reacción, ajustable | 5 - 1000 lx |
|------------------------------------|-------------|

#### Condiciones de uso

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamiento | -5 - 45 °C |
|-------------------------------|------------|

#### Seguridad

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Índice de protección IP | IP20 |
|-------------------------|------|

#### Texto

|            |   |
|------------|---|
| Función    | Con función Memory para la simulación de presencia, Función Teach para la luminosidad de reacción mediante tecla, Con bloqueo, Función Party para la conexión durante 2 horas |
| Protección | Con protección para evitar el desmontaje  |