



85341129

AM PIR Detector movimiento Standard (1,1 m) Q.1 blanco polar

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Empotrado

Funciones

Funcionamiento Con bloqueo de teclas

Mandos e indicadores

Botón de tecla/pulsador Con tecla para conexión/desconexión/automático

Dimensiones

Altura de montaje 34 mm

Altura nominal de montaje 1.1 m

Medida

Campo de detección, rectangular $\approx 12 \times 16$ m

Alcance

Alcance frontal ≈ 12 m

Detección

Cantidad niveles de detección 3

Ángulo de detección, ajustable cada parte $\approx 45 \dots 90^\circ$

\varnothing campo de detección, a la altura del suelo 0 m

Materiales, acabados, colores

Color de la serie Blanco polar

Material Termoplástico

Gestión de la iluminación

Luminosidad de reacción, ajustable $\approx 5 \dots 1000$ lx , funcionamiento diurno

Configuración

Sensibilidad de reacción, ajustable 10...100 %

Tiempo de retardo a la desconexión ≈ 180 s

Preaviso de desconexión sobre valor de regulación de luz 50 % para 30 s

Seguridad

Índice de protección IP IP20

Protección Con protección para evitar el desmontaje

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-5...45 °C

Humedad del aire relativa (sin condensación)

0...65 % (sin condensación)

Identificación

Aplicaciones

Control de iluminación, Detectores de movimiento

Serie principal de diseño

Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9

Serie

Berker Q.1, Berker Q.3

Instrucciones

Texto de la nota

La radiación solar directa y continua sobre el nivel de detección orientado hacia arriba puede provocar el fallo del detector de movimiento. Solamente es adecuado para interiores.