



AM P Det mov S (1,1 m) S/B, antracita

Características técnicas

Dimensiones

Altura de la instalación	1,10 - 1,10 m
Altura de montaje	34 mm

Detección

Diseño del sensor	Detector de movimiento
Diámetro de detección en el suelo	0 - 0 m
Ángulo de detección ajustable	45 - 90 °

Materiales

Colour	Antracita
Acabado de la superficie	Mate
Tratamiento	Sin tratamiento
Material	Termoplástico

Distancia de alcance

Intervalo máx. de transmisión frontal	12 m
Intervalo máx. de transmisión lateral	8 m

Configuración

Luminosidad de reacción, ajustable	Sí
------------------------------------	----

Iluminación

Luminosidad de reacción, ajustable	5 - 1000 lx
------------------------------------	-------------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Texto

Función	Con función Memory para la simulación de presencia, Función Teach para la luminosidad de reacción mediante tecla, Con bloqueo, Función Party para la conexión durante 2 horas
Protección	Con protección para evitar el desmontaje

85341185