



85341189

AM PIR Detector movimiento Standard (1,1 m) S/B, blanco polar brillo

Características técnicas

Arquitectura

Montaje Empotrado

Funciones

Funcionamiento Con bloqueo de teclas

Mandos e indicadores

Botón de tecla/pulsador Con tecla para conexión/desconexión/automático

Dimensiones

Altura de montaje 34 mm

Altura nominal de montaje 1.1 m

Medida

Campo de detección, rectangular $\approx 12 \times 16$ m

Alcance

Alcance frontal ≈ 12 m

Detección

Cantidad niveles de detección 3

Ángulo de detección, ajustable cada parte $\approx 45 \dots 90^\circ$

\varnothing campo de detección, a la altura del suelo 0 m

Materiales, acabados, colores

Color de la serie Blanco polar

Material Termoplástico

Gestión de la iluminación

Luminosidad de reacción, ajustable $\approx 5 \dots 1000$ lx , funcionamiento diurno

Configuración

Sensibilidad de reacción, ajustable 10...100 %

Tiempo de retardo a la desconexión ≈ 180 s

Preaviso de desconexión sobre valor de regulación de luz 50 % para 30 s

Seguridad

Índice de protección IP IP20

atishalogenfreeexternallymaintained No

Protección Con protección para evitar el desmontaje

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5...45 °C
-------------------------------	------------

Humedad del aire relativa (sin condensación)	0...65 % (sin condensación)
--	-----------------------------

Identificación

Aplicaciones	Control de iluminación, Detectores de movimiento
--------------	--

Serie principal de diseño	BERKER S.1/B.3/B.7
---------------------------	--------------------

Serie	Bewegungsmelder, S.1, B2, Berker B.7
-------	--------------------------------------

Instrucciones

Texto de la nota	La radiación solar directa y continua sobre el nivel de detección orientado hacia arriba puede provocar el fallo del detector de movimiento. Solamente es adecuado para interiores.
------------------	---