



85342126

## AM PIR Detector movimiento Standard (2,2 m) Q.1 antracita

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje Empotrado

#### Funciones

Funcionamiento Con bloqueo de teclas

#### Mandos e indicadores

Botón de tecla/pulsador Con tecla para conexión/desconexión/automático

#### Dimensiones

Altura de montaje 34 mm

Altura nominal de montaje 2.2 m

#### Medida

Campo de detección, rectangular  $\approx 8 \times 12$  m

#### Alcance

Alcance frontal  $\approx 8$  m

Alcance lateral cada uno  $\approx 6$  m

#### Detección

Cantidad niveles de detección 3

Ángulo de detección, ajustable cada parte  $\approx 45 \dots 90^\circ$

$\varnothing$  campo de detección, a la altura del suelo 0 m

#### Materiales, acabados, colores

Color de la serie Antracita

Material / elaboración Lacado

Material Termoplástico

#### Gestión de la iluminación

Luminosidad de reacción, ajustable  $\approx 5 \dots 1000$  lx , funcionamiento diurno

#### Configuración

Luminosidad de respuesta regulable Sí

Sensibilidad regulable Sí

Sensibilidad de reacción, ajustable 10...100 %

Tiempo de retardo a la desconexión  $\approx 180$  s

Preaviso de desconexión sobre valor de regulación de luz 50 % para 30 s

#### Seguridad

Protección

Con protección para evitar el desmontaje

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento

-5...45 °C

Humedad del aire relativa (sin condensación)

0...65 % (sin condensación)

**Identificación**

Aplicaciones

Control de iluminación, Detectores de movimiento

Serie principal de diseño

Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9

Serie

Berker Q.1, Berker Q.3