



85342179

AM P Det mov S (2,2 m) K.1 blanco polar

Características técnicas

Dimensiones

| | |
|--------------------------|---------------|
| Altura de la instalación | 2,20 - 2,20 m |
| Altura de montaje | 34 mm |

Detección

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Diseño del sensor | Detector de movimiento |
| Diámetro de detección en el suelo | 0 - 0 m |
| Ángulo de detección ajustable | 45 - 90 ° |

Materiales

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Colour | Blanco polar |
| Acabado de la superficie | Brillante |
| Tratamiento | Sin tratamiento |
| Material | Termoplástico |

Distancia de alcance

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Intervalo máx. de transmisión frontal | 8 m |
| Intervalo máx. de transmisión lateral | 6 m |

Configuración

| | |
|------------------------------------|----|
| Luminosidad de reacción, ajustable | Sí |
|------------------------------------|----|

Iluminación

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Luminosidad de reacción, ajustable | 5 - 1000 lx |
|------------------------------------|-------------|

Condiciones de uso

| | |
|-------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamiento | -5 - 45 °C |
|-------------------------------|------------|

Seguridad

| | |
|-------------------------|------|
| Índice de protección IP | IP20 |
|-------------------------|------|

Texto

| | |
|------------|---|
| Función | Con función Memory para la simulación de presencia, Función Teach para la luminosidad de reacción mediante tecla, Con bloqueo, Función Party para la conexión durante 2 horas |
| Protección | Con protección para evitar el desmontaje |