



85342285

## AM PIR Detector movimiento Confort (2,2 m) con interfaz IR S/B, antracita

### Características técnicas

#### Arquitectura

Montaje Empotrado

#### Funciones

Funcionamiento Con bloqueo de teclas

#### Mandos e indicadores

Botón de tecla/pulsador Con tecla para conexión/desconexión/automático

#### Dimensiones

Altura de montaje 34 mm

Altura nominal de montaje 2.2 m

#### Disparo

Tiempo de inmunidad  $\approx 10$  s

#### Medida

Campo de detección, rectangular  $\approx 8 \times 12$  m

#### Alcance

Alcance frontal  $\approx 8$  m

Alcance lateral cada uno  $\approx 6$  m

#### Detección

Cantidad niveles de detección 3

Ángulo de detección, ajustable cada parte  $\approx 45 \dots 90^\circ$

#### Materiales, acabados, colores

Color de la serie Antracita

Material Termoplástico

#### Gestión de la iluminación

Luminosidad de reacción, ajustable  $\approx 5 \dots 1000$  lx , funcionamiento diurno

#### Configuración

Sensibilidad de reacción, ajustable 10...100 %

Operación de corta duración 200 ms

Tiempo de retardo a la desconexión  $\approx 180$  s

Tiempo de retardo a la desconexión, ajustable  $\approx 10$  s...30 mn

Preaviso de desconexión sobre valor de regulación de luz 50 % para 30 s

**Seguridad**

---

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

---

Protección	Con protección para evitar el desmontaje
------------	--

**Condiciones de uso**

---

Temperatura de funcionamiento	-5...45 °C
-------------------------------	------------

---

Humedad del aire relativa (sin condensación)	0...65 % (sin condensación)
--	-----------------------------

**Identificación**

---

Aplicaciones	Control de iluminación, Detectores de movimiento
--------------	--

---

Serie principal de diseño	BERKER S.1/B.3/B.7
---------------------------	--------------------

---

Serie	Bewegungsmelder, S.1, B2, Berker B.7
-------	--------------------------------------