



85346188



IP20

AM PIR Detector movimiento RF Quicklink (2.2 m) S/B, blanco polar mate

Características técnicas

Funciones

Funciones adicionales ETS	Funciones adicionales ETS: +6 escenas, modo de funcionamiento conexión/desconexión, pulsador, indicación de estado, valor de regulación de luz, indicación de la luminosidad, acceso a escenas, movimiento, acceso a escenas sin movimiento
---------------------------	---

Funcionamiento	Con bloqueo de teclas
----------------	-----------------------

Funciones quicklink	Funciones quicklink: conmutar, regular la luz 2 escenas, interruptor temporizador, tecla contacto NA, memoria, control forzado, maestro-esclavo
---------------------	---

Conectividad

Protocolo vía radio	KNX vía radio
---------------------	---------------

Categoría receptores	2
----------------------	---

Dimensiones

Altura de montaje	34 mm
-------------------	-------

Altura nominal de montaje	2.2 m
---------------------------	-------

Frecuencia

Radiofrecuencia de transmisión	868.3 MHz
--------------------------------	-----------

Potencia

Potencia de transmisión vía radio	< 10 mW
-----------------------------------	---------

Medida

Campo de detección, rectangular	≈ 8 x 12 m
---------------------------------	------------

Alcance

Alcance frontal	≈ 8 m
-----------------	-------

Alcance frontal (para altura de montaje 1,1 m)	≈ 4 m
--	-------

Alcance lateral	cada uno ≈ 6 m
-----------------	----------------

Alcance lateral (para altura de montaje 1,1 m)	cada uno ≈ 3 m
--	----------------

Detección

Cantidad niveles de detección	2
-------------------------------	---

Ángulo de detección, ajustable	cada parte ≈ 45...90 °
--------------------------------	------------------------

Materiales, acabados, colores

Color de la serie	Blanco polar
-------------------	--------------

Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
-----------	------------------------

Material	Termoplástico
----------	---------------

Gestión de la iluminación

Luminosidad de reacción, ajustable	≈ 5...1000 lx , funcionamiento diurno
------------------------------------	---------------------------------------

Configuración

Sensibilidad de reacción, ajustable	10...100 %
-------------------------------------	------------

Tiempo de retardo a la desconexión, ajustable	≈ 1 s...3 h
---	-------------

Preaviso de desconexión sobre valor de regulación de luz 50 % para	30 s
--	------

Equipo

Cantidad canales de radio	1
---------------------------	---

Cantidad enlaces quicklink	máx. 20 transmisores/receptores
----------------------------	---------------------------------

Transmisor duty cycle	1 %
-----------------------	-----

Seguridad

Protección	Con protección para evitar el desmontaje
------------	--

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5...45 °C
-------------------------------	------------

Humedad del aire relativa (sin condensación)	0...65 % (sin condensación)
--	-----------------------------

Identificación

Aplicaciones	Detectores de movimiento
--------------	--------------------------

Serie principal de diseño	BERKER S.1/B.3/B.7
---------------------------	--------------------

Serie	S.1, B2, Berker B.7
-------	---------------------