



936532524

Puls. doble pers. Integro acero

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de organo de control tecla doble

Compatibilidad

iftttsupportavailable No

Principales características eléctricas

Tensión nominal 250 V

Tensión nominal 250 V AC

Corriente eléctrica

Corriente de contacto momentáneo 10 A

Dimensiones

Profundidad 24.1 mm

Altura 55.5 mm

Ancho 55.5 mm

Materiales, acabados, colores

Color de la serie Acero inoxidable

Color acabado acero inox

Color RAL RAL 9022 - Gris claro perlado

Material / elaboración Lacado

Material Termoplástico

Superficie mate

Instalación, montaje

Tipo de montaje Para fijación atornillada

Conexión

Tipo de conexión Con terminales roscados

Seguridad

Índice de protección IP IP20

Identificación

Serie Berker Integro Flow, Berker Integro Pure