



936552501

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de organo de control tecla doble

Configuración

Tipo de conmutación / variante Serie
 antibacterialtreatment No

Compatibilidad

iftttsupportavailable No

Principales características eléctricas

Tensión nominal 250 V
 Tensión nominal 250 V AC

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 AX

Dimensiones

Profundidad 25 mm
 Altura 55.5 mm
 Ancho 55.5 mm

Materiales, acabados, colores

Color RAL RAL 8017 - Chocolate
 Material Termoplástico
 Superficie mate

Conexión

Tipo de conexión Con terminales roscados
 Tipo de conexión Conexión con tornillos

Equipo

hasheatingswitch No

Seguridad

Índice de protección IP IP20

Identificación

Tipo de interruptor para aparatos No
 Serie Berker Integro Flow, Berker Integro Pure