



936552505

### Características técnicas

#### Arquitectura

Tipo de organo de control tecla doble

#### Configuración

Tipo de conmutación / variante Serie  
 antibacterialtreatment No

#### Compatibilidad

iftttsupportavailable No

#### Mandos e indicadores

Pulsadores No

#### Principales características eléctricas

Tensión nominal 250 V  
 Tensión nominal 250 V AC

#### Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 AX

#### Dimensiones

Profundidad 25 mm  
 Altura 55.5 mm  
 Ancho 55.5 mm

#### Materiales, acabados, colores

Color gris antracita  
 Color RAL RAL 7021 - Gris negruzco  
 Material Termoplástico  
 Superficie mate

#### Instalación, montaje

Tipo de montaje Para fijación atornillada

#### Conexión

Tipo de conexión Con terminales roscados  
 Tipo de conexión Conexión con tornillos

#### Equipo

hasheatingswitch No

#### Seguridad

**Identificación**

---

Tipo de interruptor para aparatos

No

Serie

Berker Integro Flow, Berker Integro Pure