



936552509

Int. doble Integro bl. polar

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de organo de control tecla doble

Configuración

Tipo de conmutación / variante Serie
antibacterialtreatment No

Compatibilidad

ifttsupportavailable No

Mandos e indicadores

Pulsadores No

Principales características eléctricas

Tensión nominal 250 V
Tensión nominal 250 V AC

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 16 AX

Dimensiones

Profundidad 25 mm
Altura 55.5 mm
Ancho 55.5 mm

Materiales, acabados, colores

Color de la serie Blanco polar
Color blanco
Color RAL RAL 9010 - Blanco puro
Material Termoplástico

Instalación, montaje

Tipo de montaje Para fijación atornillada

Conexión

Tipo de conexión Con terminales roscados
Tipo de conexión Conexión con tornillos

Equipo

hasheatingswitch No

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
textimpactstrength	IK05

Identificación

Tipo de interruptor para aparatos	No
Serie	Berker Integro Flow, Berker Integro Pure