



936552510

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de organo de control tecla doble

Configuración

Tipo de conmutación / variante Serie
 antibacterialtreatment No

Compatibilidad

iftttsupportavailable No

Mandos e indicadores

Pulsadores No

Principales características eléctricas

Tensión nominal 250 V
 Tensión nominal 250 V AC

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 AX

Dimensiones

Profundidad 25 mm
 Altura 55.5 mm
 Ancho 55.5 mm

Materiales, acabados, colores

Color negro
 Color RAL RAL 9005 - Negro intenso
 Material Termoplástico

Instalación, montaje

Tipo de montaje Para fijación atornillada

Conexión

Tipo de conexión Con terminales roscados
 Tipo de conexión Conexión con tornillos

Equipo

hasheatingswitch No

Seguridad

Índice de protección IP IP20

Identificación

Tipo de interruptor para aparatos

No

Serie

Berker Integro Flow, Berker Integro Pure