



936552568

Int. doble Integro cromo

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de organo de control	tecla doble
Número de pulsadores	2
Montaje	Instalación de empotrar

Configuración

Tipo de conmutación / variante	Serie
antibacterialtreatment	No

Compatibilidad

iftttsupportavailable	No
-----------------------	----

Mandos e indicadores

Pulsadores	No
------------	----

Principales características eléctricas

Tensión nominal	250 V
Tensión nominal	250 V AC

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	16 AX
--------------------------	-------

Dimensiones

Profundidad	25 mm
Altura	55.5 mm
Ancho	55.5 mm

Materiales, acabados, colores

Color de la serie	Cromo
Color	acabado aluminio
Color RAL	RAL 9006 - Aluminio blanco
Material / elaboración	Lacado
Material	Termoplástico
Superficie	mate

Instalación, montaje

Tipo de montaje	Para fijación atornillada
-----------------	---------------------------

Conexión

Terminal	Terminal de entrada común
Tipo de conexión	Con terminales roscados

Equipo

hasheatingswitch	No
------------------	----

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

textimpactstrength	IK05
--------------------	------

Identificación

Tipo de interruptor para aparatos	No
-----------------------------------	----

Serie principal de diseño	BERKER INTEGRO FLOW/PURE
---------------------------	--------------------------

Serie	Berker Integro Flow ; Berker Integro Pure
-------	---