



936562509

### Características técnicas

#### Arquitectura

Tipo de organo de control	tecla simple
Número de pulsadores	1

#### Configuración

Tipo de conmutación / variante	Desconexión/conmutación
antibacterialtreatment	No

#### Compatibilidad

iftttsupportavailable	No
-----------------------	----

#### Mandos e indicadores

Pulsadores	No
------------	----

#### Principales características eléctricas

Tensión nominal	250 V
-----------------	-------

#### Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 AX
--------------------------	-------

#### Dimensiones

Profundidad	25 mm
Altura	55.5 mm
Ancho	55.5 mm

#### Materiales, acabados, colores

Color	blanco
Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Termoplástico

#### Instalación, montaje

Tipo de montaje	Para fijación atornillada
-----------------	---------------------------

#### Conexión

Tipo de conexión	Con terminales roscados
Tipo de conexión	Conexión con tornillos

#### Equipo

hasheatingswitch	No
------------------	----

#### Seguridad

Índice de protección IP	IP44
-------------------------	------

**Identificación**

---

Tipo de interruptor para aparatos

No

---

Serie

Berker Integro Flow, Berker Integro Pure