



936572507

### Cruzamiento Integro gris

#### Características técnicas

##### Arquitectura

Tipo de organo de control	tecla simple
Número de pulsadores	1

##### Configuración

Tipo de conmutación / variante	Cruz
antibacterialtreatment	No

##### Compatibilidad

iftttsupportavailable	No
-----------------------	----

##### Mandos e indicadores

Pulsadores	No
------------	----

##### Principales características eléctricas

Tensión nominal	250 V
Tensión nominal	250 V AC

##### Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	16 AX
--------------------------	-------

##### Dimensiones

Profundidad	25 mm
Altura	55.5 mm
Ancho	55.5 mm

##### Materiales, acabados, colores

Color de la serie	gris
Color	gris
Material	Termoplástico

##### Instalación, montaje

Tipo de montaje	Para fijación atornillada
-----------------	---------------------------

##### Conexión

Tipo de conexión	Con terminales roscados
Tipo de conexión	Conexión con tornillos

##### Equipo

hasheatingswitch	No
------------------	----

##### Seguridad

Índice de protección IP	IP44
textimpactstrength	IK05

---

**Identificación**

Tipo de interruptor para aparatos	No
Serie	Berker Integro Flow, Berker Integro Pure