



936572509

**Cruzamiento Integro bl. polar**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Tipo de organo de control	tecla simple
Número de pulsadores	1

**Configuración**

Tipo de conmutación / variante	Cruz
antibacterialtreatment	No

**Compatibilidad**

iftttsupportavailable	No
-----------------------	----

**Mandos e indicadores**

Pulsadores	No
------------	----

**Principales características eléctricas**

Tensión nominal	250 V
Tensión nominal	250 V AC

**Corriente eléctrica**

Corriente de conmutación	16 AX
--------------------------	-------

**Dimensiones**

Profundidad	25 mm
Altura	55.5 mm
Ancho	55.5 mm

**Materiales, acabados, colores**

Color de la serie	Blanco polar
Color	blanco
Color RAL	RAL 9010 - Blanco puro
Material	Termoplástico

**Instalación, montaje**

Tipo de montaje	Para fijación atornillada
-----------------	---------------------------

**Conexión**

Tipo de conexión	Con terminales roscados
Tipo de conexión	Conexión con tornillos

**Equipo**

hasheatingswitch	No
------------------	----

**Seguridad**

---

Índice de protección IP	IP44
textimpactstrength	IK05

---

**Identificación**

---

Tipo de interruptor para aparatos	No
Serie	Berker Integro Flow, Berker Integro Pure

---