



936712501

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de organo de control tecla simple

Compatibilidad

iftttsupportavailable No

Principales características eléctricas

Tensión nominal 250 V

Tensión nominal 250 V AC

Corriente eléctrica

Corriente de contacto momentáneo 10 A

Dimensiones

Profundidad 25 mm

Altura 55.5 mm

Ancho 55.5 mm

Materiales, acabados, colores

Color RAL RAL 8017 - Chocolate

Material Termoplástico

Superficie mate

Conexión

Tipo de conexión Con terminales roscados

Utilizar

differentiationfeature3web Con terminales roscados

Seguridad

Índice de protección IP IP44

Identificación

Serie Berker Integro Flow, Berker Integro Pure