



936712509

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de organo de control tecla simple

Compatibilidad

iftttsupportavailable No

Principales características eléctricas

Tensión nominal 250 V

Tensión nominal 250 V AC

Corriente eléctrica

Corriente de contacto momentáneo 10 A

Dimensiones

Profundidad 25 mm

Altura 55.5 mm

Ancho 55.5 mm

Materiales, acabados, colores

Color blanco

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro

Material Termoplástico

Conexión

Tipo de conexión Con terminales roscados

Utilizar

differentiationfeature3web Con terminales roscados

Seguridad

Índice de protección IP IP44

Identificación

Serie Berker Integro Flow, Berker Integro Pure