



936752524

### Características técnicas

#### Arquitectura

Tipo de organo de control doble pulsador

#### Configuración

antibacterialtreatment No

#### Compatibilidad

ifttsupportavailable No

#### Principales características eléctricas

Tensión nominal 250 V

Tensión nominal 250 V AC

#### Corriente eléctrica

Corriente de contacto momentáneo 10 A

#### Dimensiones

Profundidad 25 mm

Altura 55.5 mm

Ancho 55.5 mm

#### Materiales, acabados, colores

Color acabado acero inox

Color RAL RAL 9022 - Gris claro perlado

Material Termoplástico

Superficie mate

#### Conexión

Terminal Terminal de entrada común

Tipo de conexión Con terminales roscados

#### Seguridad

Índice de protección IP IP20

#### Identificación

Serie principal de diseño BERKER INTEGRO FLOW/PURE

Serie Berker Integro Flow, Berker Integro Pure