



937522501

**Int. 2 polos OFF ind. Integro marrón**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Tipo de organo de control tecla simple

**Configuración**

antibacterialtreatment No

**Compatibilidad**

ifttsupportavailable No

**Mandos e indicadores**

Pulsadores No

**Principales características eléctricas**

Tensión nominal 250 V

Tensión nominal 250 V AC

**Corriente eléctrica**

Corriente de conmutación 10 AX

**Dimensiones**

Profundidad 25 mm

Altura 55.5 mm

Ancho 55.5 mm

**Materiales, acabados, colores**

Color de la serie Marrón

Color Marrón

Color RAL RAL 8017 - Chocolate

Material Termoplástico

Superficie mate

**Gestión de lámparas fluorescentes**

Corriente de lámpara de neón 0.9 mA

**Instalación, montaje**

Tipo de montaje Para fijación atornillada

**Conexión**

Tipo de conexión Con terminales roscados

Tipo de conexión Conexión con tornillos

**Cable**

Cable

Con entrada de cable por arriba y por abajo

---

**Equipo**

---

Iluminación	Para iluminación y conmutación de control
hasheatingswitch	No

---

**Utilizar**

---

differentiationfeature2web	con lente roja
----------------------------	----------------

---

**Seguridad**

---

Índice de protección IP	IP44
textimpactstrength	IK05

---

**Identificación**

---

Tipo de interruptor para aparatos	No
Serie	Berker Integro Flow, Berker Integro Pure