



937522509

### Características técnicas

#### Arquitectura

Tipo de organo de control tecla simple

#### Configuración

antibacterialtreatment No

#### Compatibilidad

ifttsupportavailable No

#### Principales características eléctricas

Tensión nominal 250 V

Tensión nominal 250 V AC

#### Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 AX

#### Dimensiones

Profundidad 25 mm

Altura 55.5 mm

Ancho 55.5 mm

#### Materiales, acabados, colores

Color blanco

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro

Material Termoplástico

#### Gestión de lámparas fluorescentes

Corriente de lámpara de neón 0.9 mA

#### Conexión

Tipo de conexión Con terminales roscados

Tipo de conexión Conexión con tornillos

#### Cable

Cable Con entrada de cable por arriba y por abajo

#### Equipo

Iluminación Para iluminación y conmutación de control

hasheatingswitch No

#### Utilizar

differentiationfeature2web con lente roja

**Seguridad**

---

Índice de protección IP

IP44

**Identificación**

---

Tipo de interruptor para aparatos

No

Serie

Berker Integro Flow, Berker Integro Pure