



962622505

**Toma BRITISH STANDARD, Integro, antracita, mate**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Número de polos 2 polos + tierra

**Configuración**

Número de módulos 1

**Principales características eléctricas**

Tensión nominal 250 V

Tensión nominal 250 V AC

Frecuencia asignada 50 Hz

Corriente nominal 13 A

**Dimensiones**

Profundidad de montaje cajas empotrables 20 mm

**Puerta, tapa**

Tapa Placa de cubierta central

**Materiales, acabados, colores**

Color de la serie Antracita

Color gris antracita

Color RAL RAL 7021 - Gris negruzco

Material Termoplástico

Superficie mate

ismetalliccolour No

**Instalación, montaje**

Tipo de montaje Para fijación atornillada

**Conexión**

Tipo de conexión Con terminales roscados

**Utilizar**

differentiationfeature2web Con protección contra el contacto accidental elevada

differentiationfeature3web Terminales roscados

**Seguridad**

Índice de protección contra choques mecánicos, IK 05

Protección Protección contra el contacto accidental elevada

**Identificación**

Serie

Berker Integro mecanismos de módulo, Berker  
Integro Classic, Berker Integro Flow, Berker Integro  
Pure