




ATA122009016BA



## Minicanal ATA PVC 12x20mm, blanco RAL9016, longitud 2,10m adhesiva

### Características técnicas

#### Dimensiones

Altura	13 mm
Anchura	24 mm
Longitud	2100 mm
Sección transversal interior	240 - 240 mm <sup>2</sup>

#### Capacidad

N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	1
-------------------------------------------------------------------	---

#### Materiales

Material	Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento	Sin tratamiento
Código RAL	9016
Colour	Blanco tráfico

#### Seguridad

Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP40

#### Estándares

Adecuado para la integridad funcional según DIN4102-12	No
--------------------------------------------------------	----

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	15 - 60 °C
-------------------------------	------------

#### Conectividad

Acoplamiento de canal	Sin acoplamiento
-----------------------	------------------

#### Equipo

Número de particiones	0
Número de particiones de conexión	0
Clip de fijación de cable incluido	No
Con película protectora	No