




ATA123019016



## Minicanal ATA PVC 12x30mm, blanco RAL9016, longitud 2,10m 2 compartimentos

### Características técnicas

#### Dimensiones

Altura	13 mm
Anchura	32 mm
Longitud	2100 mm
Sección transversal interior	330 - 330 mm <sup>2</sup>

#### Capacidad

N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	2
---	---

#### Materiales

Material	Policloruro de vinilo (PVC)
Tratamiento	Sin tratamiento
Código RAL	9016
Colour	Blanco tráfico

#### Seguridad

Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP40

#### Estándares

Adecuado para la integridad funcional según DIN4102-12	No
--	----

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 65 °C
-------------------------------	------------

#### Conectividad

Acoplamiento de canal	Sin acoplamiento
-----------------------	------------------

#### Equipo

Número de particiones	1
Número de compartimentos	2 - 2
Número de particiones de conexión	0
Clip de fijación de cable incluido	Sí
Con película protectora	No

#### Instalación, montaje

Perforación de base	No
---------------------	----