




ATH122009016B



**Minicanal ATH PC-ABS de 12x20mm, blanco RAL9016, longitud 2,10m**

**Características técnicas**

**Dimensiones**

Altura	13 mm
Anchura	24 mm
Longitud	2100 mm
Sección transversal interior	240 - 240 mm <sup>2</sup>

**Capacidad**

N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	1
---	---

**Materiales**

Material	PC-ABS sin halógenos
Tratamiento	Sin tratamiento
Código RAL	9016
Colour	Blanco tráfico

**Seguridad**

Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP40

**Estándares**

Adecuado para la integridad funcional según DIN4102-12	No
--	----

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	15 - 60 °C
-------------------------------	------------

**Conectividad**

Acoplamiento de canal	Sin acoplamiento
-----------------------	------------------

**Equipo**

Número de particiones	0
Número de particiones de conexión	0
Clip de fijación de cable incluido	No
Con película protectora	No