



BA7A40040

**Canal de cuadro, en PVC, de 40x40 mm, color gris (RAL7030)**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Flexible No

**Configuración**

Configuración de las paredes del perfil Estampado

**Corriente eléctrica**

Estable a las corrientes de fuga Sí

**Dimensiones**

Altura de la canal 40 mm

Longitud en mm 2000 mm

Ancho de la canal 40 mm

Anchura de los precortes laterales 6 mm

Ancho de la lengüeta 6.5 mm

**Puerta, tapa**

Forma de la tapa Sin embalaje

**Materiales, acabados, colores**

Color Gris

Material PVC

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

**Instalación, montaje**

Perforación de zócalo EN 50085-2-3:1999

Tipo de montaje Perforación de fondo

**Cable**

Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup>) 35

Sección interior 1018 mm<sup>2</sup>

Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup>) 25

Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 1 mm<sup>2</sup>) 49

**Normas**

Certificados EN50085-2-3

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Clasificación UL 94 V0

**Seguridad**

**Temperatura**

---

Temperatura ambiente

-5...60 °C