



BRP651303H9011

Ang.ext. PC/ABS para BRP 65x130 RAL9011

Características técnicas

Arquitectura

Montaje A presión

Configuración

antibacterialtreatment No

Ángulo 85 / 95 °

Compatibilidad

Compatibilidad de los aparatos BRP/ BRAP

Conectividad

Accesorio de alineación Sin acoplador

Dimensiones

Altura de la canal 68 mm

Longitud en mm 40 mm

Ancho de la canal 130 mm

Puerta, tapa

Montaje de la tapa Exterior

Tapa con junta -

Numero de tapas que pueden montarse 1

Materiales, acabados, colores

Material PC-ABS sin halógenos

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma Moldeada

Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -30...90 °C

Temperatura

Temperatura ambiente -30...90 °C