



BRP651303HLAN

Angulo exterior BRAP 65x130 lacado alu

Características técnicas

Arquitectura

Montaje A presión

Configuración

antibacterialtreatment No

Ángulo 85 / 95 °

Compatibilidad

Compatibilidad de los aparatos BRP/ BRAP

Conectividad

Accesorio de alineación Sin acoplador

Dimensiones

Altura de la canal 68 mm

Longitud en mm 40 mm

Ancho de la canal 130 mm

Puerta, tapa

Montaje de la tapa Exterior

Tapa con junta -

Numero de tapas que pueden montarse 1

Materiales, acabados, colores

Color Aluminio

Material PC-ABS sin halógenos

Grupo de materiales plástico

Accesorios incluidos

Configuración de la pieza de forma Moldeada

Normas

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

Seguridad

textimpactstrength IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -30...90 °C

Temperatura

Temperatura ambiente -30...90 °C