



BRP651703H9010



**Ángulo exterior en PC/ABS, para canales BRP 65x170, RAL9010**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Montaje A presión

**Configuración**

antibacterialtreatment No

Ángulo 85 / 95 °

**Compatibilidad**

Compatibilidad de los aparatos BRP/BRAP

**Conectividad**

Accesorio de alineación Sin acoplador

**Dimensiones**

Altura de la canal 68 mm

Longitud en mm 120 mm

Ancho de la canal 170 mm

**Puerta, tapa**

Montaje de la tapa Exterior

Tapa con junta -

Numero de tapas que pueden montarse 1

**Materiales, acabados, colores**

Color RAL RAL 9010 - Blanco puro

Material PC-ABS sin halógenos

Grupo de materiales plástico

Tipo de tratamiento de la superficie No tratado

**Accesorios incluidos**

Configuración de la pieza de forma Moldeada

**Normas**

Directiva europea RoHS conformidad voluntaria

**Seguridad**

Índice de protección IP IP40

atishalogenfreeexternallymaintained Yes

textimpactstrength IK07

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento

-30...90 °C

**Temperatura**

---

Temperatura ambiente

-30...90 °C