



EGN100



## Programador multifunción 1 vía con Bluetooth

### Características técnicas

#### Tensión

Tensión nominal 230 - 240 V

#### Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

#### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

#### Potencia

Lámpara incandescente y halógena de 230 V. 2300 W

#### Iluminación

Carga máxima serie de lámparas fluorescentes 1000 W

#### Funciones

Reserva de marcha - años 10 y

Con sincronización de red Sí

Con sincronización de cuarzo Sí

#### Equipo

Autonomía por día 0,25 s

Con programa de impulso Sí

Número de canales 1

#### Conexión

Tipo de contactos 1 cambio

Sección transversal de conductor flexible 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Sección transversal de conductor rígido 0.2 - 4 mm<sup>2</sup>

#### Configuración

Programa diario Sí

Programa semanal Sí

Programa anual Sí

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - +45 °C

#### Texto

Tipo de conexión Con bornes roscados

**Dimensiones**

---

Altura	90 mm
Anchura	17,80 mm
Profundidad	62,50 mm

---