




EGN400



Programador multifunción 4 vía con Bluetooth

Características técnicas

Tensión

Tensión nominal 230 - 230 V

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Potencia

Lámpara incandescente y halógena de 230 V. 2300 W

Iluminación

Carga máxima serie de lámparas fluorescentes 1000 W

Funciones

Reserva de marcha - años 10 y

Con sincronización de red Sí

Con sincronización de cuarzo Sí

Equipo

Autonomía por día 0,25 s

Con programa de impulso Sí

Número de canales 4

Conexión

Tipo de contactos 1 cambio

Sección transversal de conductor flexible 0.2 - 2.5 mm²

Sección transversal de conductor rígido 0.2 - 4 mm²

Configuración

Programa diario Sí

Programa semanal Sí

Programa anual Sí

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - +45 °C

Texto

Tipo de conexión Con borne con tornillos

Dimensiones

Altura 90 mm

Anchura	72 mm
Profundidad	61,60 mm