



EGN400

Programador multifunción 4 vía con Bluetooth

Características técnicas

Arquitectura

Montaje	rail DIN
---------	----------

Funciones

withgps	No
hourprogram	Sí

Configuración

Número de módulos	4
numberofprogramsteps	400
Precisión de programación	1 mn
annualprogram	Sí
astroprogram	Sí
dailyprogram	Sí
weeklyprogram	Sí

Principales características eléctricas

Tensión asignada de empleo en alterna	230 V
Tensión nominal	230 V
Tipo de tensión de alimentación	AC
Frecuencia asignada	50/60 Hz

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación a 250 V c.a.	16 A
---------------------------------------	------

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	61.6 mm
Altura del producto instalado	90 mm
Anchura del producto instalado	70 mm

Frecuencia

Rango de frecuencias	50...60 Hz
----------------------	------------

Potencia

Potencia consumida	0.71 VA
Potencia absorbida (en servicio)	500 mW

Gestión de la iluminación

Rango de medida de luminosidad	1 / 2000 Lux
--------------------------------	--------------

Gestión de lámparas fluorescentes

Potencia Max.con tubos fluorescentes compensados paralelo	400 W
Potencia máxima de tubos fluo.montaje duo compensado en serie	1000 W
Lámparas fluorescentes compactas	400 W
- compensadas en paralelo	400 W
Carga máxima de lámparas fluorescentes	400 W

Gestión de lámparas incandescentes

Potencia máxima con lámparas de incandescencia	2300 W
Lámparas incandescentes y halógenas 230 V	2300 W

Conexión

Número de contactos	4
Tipo de contacto	1 conmutado
Tipo de conexión	Con terminal roscado

Artículos proporcionados

withmemorycard	No
----------------	----

Equipo

Duración del impulso para entradas	1 s
Número de circuitos	4
Cantidad de tiempos de conmutación para conexión/desconexión	400
Reserva de marcha	10 años
summerwinterswitchover	Sí
hascyclicprogram	Sí
hasholidayprogram	No
hasimpulseprogram	Sí
haspresetprogram	Sí
hasrandomprogram	No

Utilizar

Mando en local/manual	Sí
-----------------------	----

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Condiciones de uso

relativehumidity	95 %
------------------	------