



EPN050

Mando auxiliar centralizado 24-230V

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	1 A
----------------------------	-----

Capacidad

Número de módulos	0,50
-------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 40 °C
-------------------------------	------------

Temperatura de almacenamiento/transporte	-40 - 80 °C
--	-------------

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
--------------------------	-------------------

Conexión

Sección transversal de conductor flexible	1 - 6 mm ²
---	-----------------------

Sección transversal de conductor rígido	1.5 - 10 mm ²
---	--------------------------

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de intensidad nominal	0,10 W
--	--------

Dimensiones

Altura	85 mm
--------	-------

Anchura	8,90 mm
---------	---------

Profundidad	58 mm
-------------	-------