



EPN050



**Mando auxiliar centralizado 24-230V**

**Características técnicas**

**Configuración**

Número de módulos	0.5
-------------------	-----

**Principales características eléctricas**

Tensión asignada de empleo en alterna	110 / 230 V
Frecuencia asignada	50 Hz

**Tensión**

Tensión circuito de mando en c.a.	110 / 230 V
-----------------------------------	-------------

**Corriente eléctrica**

Corriente asignada nominal	1 A
----------------------------	-----

**Dimensiones**

Profundidad del producto instalado	58 mm
Altura del producto instalado	85 mm
Anchura del producto instalado	8.9 mm

**Potencia**

Potencia total disipada en condiciones de intensidad nominal	0.1 W
--	-------

**Conexión**

Sección de conexión en cable flexible	1 / 6 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión en cable rígido	1, 5 / 10 mm <sup>2</sup>
Tipo de conexión	Borne de jaula con tornillo

**Normas**

Directiva europea WEEE	afectado
------------------------	----------

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-5...40 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-40...80 °C