




EPN052



Mando auxiliar centralizado multinivel 24-230V

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 1 A

Capacidad

Número de módulos 0,50

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 40 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte -40 - 80 °C

Conectividad

Tipo de conector/enchufe Borne de tornillo

Conexión

Sección transversal de conductor flexible 1 - 6 mm²

Sección transversal de conductor rígido 1.5 - 10 mm²

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de intensidad nominal 0,10 W

Dimensiones

Altura 85 mm

Anchura 8,90 mm

Profundidad 58 mm