




EPN052



Mando auxiliar centralizado multinivel 24-230V

Características técnicas

Configuración

Número de módulos	0.5
-------------------	-----

Principales características eléctricas

Tensión asignada de empleo en alterna	110 / 230 V
Frecuencia asignada	50 Hz

Tensión

Tensión circuito de mando en c.a.	110 / 230 V
-----------------------------------	-------------

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal	1 A
----------------------------	-----

Dimensiones

Profundidad del producto instalado	58 mm
Altura del producto instalado	85 mm
Anchura del producto instalado	8.9 mm

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de intensidad nominal	0.1 W
--	-------

Conexión

Sección de conexión en cable flexible	1 / 6 mm ²
Sección de conexión en cable rígido	1, 5 / 10 mm ²
Tipo de conexión	Borne de jaula con tornillo

Normas

Directiva europea WEEE	afectado
------------------------	----------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5...40 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-40...80 °C