



**Mando mantenido 24-230V**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 2 A

**Capacidad**

Número de módulos 0,50

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento -5 - 40 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte -40 - 80 °C

**Conectividad**

Tipo de conector/enchufe Borne de tornillo

**Conexión**

Sección transversal de conductor flexible 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Sección transversal de conductor rígido 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

**Potencia**

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal 0,10 W

**Dimensiones**

Altura 85 mm

Anchura 8,90 mm

Profundidad 64 mm

EPN053