



EPN053

### Mando mantenido 24-230V

#### Características técnicas

##### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 2 A

##### Capacidad

Número de módulos 0,50

##### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -5 - 40 °C

Temperatura de almacenamiento/transporte -40 - 80 °C

##### Conectividad

Tipo de conector/enchufe Borne de tornillo

##### Conexión

Sección transversal de conductor flexible 1 - 6 mm<sup>2</sup>

Sección transversal de conductor rígido 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

##### Potencia

Potencia total disipada en condiciones de intensidad nominal 0,10 W

##### Dimensiones

Altura 85 mm

Anchura 8,90 mm

Profundidad 64 mm