



EZL100



## Relé temporizado por impulso

### Características técnicas

#### Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

#### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -25 - 55 °C

#### Conexión

Sección transversal de conductor flexible 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Sección transversal de conductor rígido 0.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>

#### Capacidad

Número de módulos 1

#### Dimensiones

Altura 87 mm

Anchura 17,50 mm

Profundidad 65 mm