



Relé temporizado por impulso

Características técnicas

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -25 - 55 °C

Conexión

Sección transversal de conductor flexible 0.5 - 2.5 mm²

Sección transversal de conductor rígido 0.5 - 2.5 mm²

Capacidad

Número de módulos 1

Dimensiones

Altura 87 mm

Anchura 17,50 mm

Profundidad 65 mm

EZL100

