



FD52DN

Caja de distribución de superficie vegaD,5 filas,120M,900x550x193mm s/puerta

Características técnicas

Conexión

Número de entradas de conductos de cables	4
---	---

Tensión

Tensión nominal	230 - 400 V
-----------------	-------------

Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores	No
Montaje en	Montaje en superficie

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	160 A
----------------------------	-------

Equipo

Número de carriles	5
Número de filas	5
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No
Tiene bloque de terminales de conexión a tierra	Sí
Tiene placa de montaje	No

Capacidad

Número de módulos	120
-------------------	-----

Dimensiones

Altura	900 mm
Anchura	550 mm
Profundidad	193 mm
Número de unidades de ancho	24

Cubierta, puerta

Número de puertas de armario	0
Número de bloqueos	0
La puerta/cubierta es transparente	No

Materiales

Material	Metal, Plástico
Código RAL	9010
Colour	Blanco puro

Seguridad

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP30
Tipo de cerradura	Sin bloqueo