



FD72DN

Caja de distribución de superficie vegaD,7 filas,168M,1200x550x193mm s/puerta

Características técnicas

Conexión

Número de entradas de conductos de cables 4

Tensión

Tensión nominal 230 - 400 V

Instalación, montaje

Adecuado para uso en exteriores No

Montaje en Montaje en superficie

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 160 A

Equipo

Número de carriles 7

Número de filas 7

Con cierre No

Tiene bloque de terminales neutro No

Tiene bloque de terminales de conexión a tierra Sí

Tiene placa de montaje No

Capacidad

Número de módulos 168

Dimensiones

Altura 1200 mm

Anchura 550 mm

Profundidad 193 mm

Número de unidades de ancho 24

Cubierta, puerta

Número de puertas de armario 0

Número de bloqueos 0

La puerta/cubierta es transparente No

Materiales

Material Metal, Plástico

Código RAL 9010

Colour Blanco puro

Seguridad

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP30
Tipo de cerradura	Sin bloqueo