



FD72DN

**Caja de distribución de superficie vegaD,7 filas,168M,1200x550x193mm s/puerta**

**Características técnicas**

**Conexión**

Número de entradas de conductos de cables 4

**Tensión**

Tensión nominal 230 - 400 V

**Instalación, montaje**

Adecuado para uso en exteriores No

Montaje en Montaje en superficie

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 160 A

**Equipo**

Número de carriles 7

Número de filas 7

Con cierre No

Tiene bloque de terminales neutro No

Tiene bloque de terminales de conexión a tierra Sí

Tiene placa de montaje No

**Capacidad**

Número de módulos 168

**Dimensiones**

Altura 1200 mm

Anchura 550 mm

Profundidad 193 mm

Número de unidades de ancho 24

**Cubierta, puerta**

Número de puertas de armario 0

Número de bloqueos 0

La puerta/cubierta es transparente No

**Materiales**

Material Metal, Plástico

Código RAL 9010

Colour Blanco puro

**Seguridad**

Clase de protección	Clase de aislamiento II
Resistencia al impacto IK	IK07
Índice de protección IP	IP30
Tipo de cerradura	Sin bloqueo