



FL101A

**Armario OrionPlus metálico con puerta opaca, 250x200x160 mm**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Montaje Montaje en pared

**Funciones**

coverwithoverpressurerelease No

**Compatibilidad**

suitableforlightningprotection No

**Corriente eléctrica**

Corriente asignada nominal 630 A

**Dimensiones**

Profundidad del producto instalado 160 mm

Profundidad interna 160 mm

Altura del producto instalado 250 mm

Anchura del producto instalado 200 mm

cabinetsidewallmaterialthickness 2 mm

**Puerta, tapa**

materialthicknesscabinetcover 1.5 mm

Tipo de cerradura de la puerta Cierre triangular 7 mm

Bloqueable por candado Sí

hastransparentcoverordoor No

**Materiales, acabados, colores**

Color RAL 7035

Color gris claro

Color RAL RAL 7035 - Gris luminoso

Material Acero

Tipo de tratamiento de la superficie Revestimiento de pintura en polvo

**Instalación, montaje**

Adaptado a uso interno No

**Equipo**

Número de llaves 1

cabinetflangeplatesopeningquantity 2

canbeextended No

**Normas**

**Seguridad**

---

Índice de protección contra choques mecánicos, IK	IK10
Índice de protección IP	IP65
Clase de protección	Clase I
mainfireresistanceexx	-