



FL104A

Armario OrionPlus metálico con puerta opaca, 350x300x160 mm

Características técnicas

Funciones

coverwithoverpressurerelease No

Configuración

Número de módulos 20

Compatibilidad

suitableforlightningprotection No

Corriente eléctrica

Corriente asignada nominal 630 A

Dimensiones

Profundidad del producto instalado 160 mm

Profundidad interna 160 mm

Altura del producto instalado 350 mm

Anchura del producto instalado 300 mm

Ancho de las unidades de división 10

cabinetsidewallmaterialthickness 2 mm

Puerta, tapa

Tipo de cerradura de la puerta Cierre triangular 7 mm

Bloqueable por candado Sí

Número de cerraduras de la puerta 1

hastransparentcoverordoor No

Materiales, acabados, colores

Color RAL 7035

Color gris claro

Color RAL RAL 7035 - Gris luminoso

Material Acero

Instalación, montaje

Adaptado a uso interno No

Equipo

Número de filas de la caja 2

Número de tramos a lo ancho 0

Número de llaves 1

cabinetflangeplatesopeningquantity 2

canbeextended Sí

Normas

Directiva europea WEEE

afectado

Seguridad

Clase de protección

Clase I

mainfireresistanceexx

-