



FL105A

**Armario OrionPlus metálico con puerta opaca, 350x300x200 mm**

**Características técnicas**

**Funciones**

coverwithoverpressurerelease No

**Configuración**

Número de módulos 20

**Compatibilidad**

suitableforlightningprotection No

**Corriente eléctrica**

Corriente asignada nominal 630 A

**Dimensiones**

Profundidad del producto instalado 200 mm

Profundidad interna 200 mm

Altura del producto instalado 350 mm

Anchura del producto instalado 300 mm

Ancho de las unidades de división 10

cabinetsidewallmaterialthickness 2 mm

**Puerta, tapa**

Tipo de cerradura de la puerta Cierre triangular 7 mm

Bloqueable por candado Sí

Número de cerraduras de la puerta 1

hastransparentcoverordoor No

**Materiales, acabados, colores**

Color RAL 7035

Color gris claro

Color RAL RAL 7035 - Gris luminoso

Material Acero

**Instalación, montaje**

Adaptado a uso interno No

**Equipo**

Número de filas de la caja 2

Número de tramos a lo ancho 0

Número de llaves 1

cabinetflangeplatesopeningquantity 2

canbeextended Sí

**Normas**

---

Directiva europea WEEE

no afectado

**Seguridad**

---

Clase de protección

Clase I

---

mainfireresistanceexx

-